


Spätný ventil H-1/8-A/I

číslo dielca: 3324

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | Funkcia spätného uzáveru |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/8 |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Štandardný menovitý prietok | 280 l/min |
| Pracovný tlak Mpa | 0,04 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 0,4 ... 8 bar |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 21 g |
| Materiál tesnení | NBR |