



PE - menič

PE-1/8

číslo dielca: 3344

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-1
Osvedčenie	CCC
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak Mpa	0,08 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0,8 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Spínací výstup	Typ kontaktu
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysteréziou
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Bod zapnutia, maximálny	0,8 bar
Bod vypnutia, minimálny	0,2 bar
Max. spínacie výstupné napätie AC	250 V
Max. spínacie výstupné napätie DC	250 V
Kategória použitia pre indukčnú záťaž	AC-14 DC-13
Kategória použitia pre ohmické zaťaženie	AC-12 DC-12
Elektrická prípojka	4-žilový kábel
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	otvorený koniec
Dĺžka kabla	1 m
Materiál izolácie kabla	PVC
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	G1/8
Hmotnosť výrobku	225 g
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál membrány	CR
možnosti nastavenia	pevne nastav.
Spôsob ochrany	IP65
Izolačné napätie	2 kV
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň znečistenia	3