


Vodiaca jednotka FEN-12/16- -KF

číslo dielca: 33481

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12/16
Zdvih	1 ... 200 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	520 N
Max. sila Fy statická	830 N
Max. sila Fz	520 N
Max. sila Fz statická	830 N
Maximálny moment Mx	12 Nm
Max. moment Mx statický	20 Nm
Maximálny moment My	7 Nm
Max. moment My statický	12 Nm
Maximálny moment Mz	7 Nm
Max. moment Mz statický	12 Nm
Posuvná sila	15 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	429 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	40 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,9 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná