


# Vodiaca jednotka FEN-25- -KF

číslo dielca: 33483

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	2 ... 250 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	520 N
Max. sila Fy statická	830 N
Max. sila Fz	520 N
Max. sila Fz statická	830 N
Maximálny moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statický	24 Nm
Maximálny moment My	20 Nm
Max. moment My statický	31 Nm
Maximálny moment Mz	20 Nm
Max. moment Mz statický	31 Nm
Posuvná sila	15 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	813 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	12 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	42 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,7 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná