


Pätkové upevnenie DAMH-Q12-25

číslo dielca: 3371844

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	4,9 Nm
Hmotnosť výrobku	203 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál uholníka	Pozinkovaná oceľ