


Čelná jednotka ERMH-8-E17-15

číslo dielca: 3383157

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	8
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický otočný modul
montážna poloha	ľubovoľný
Uhol otočenia	nekonečný
Prevodový pomer	30:1
Menovitý krútiaci moment	0,75 Nm
Presnosť opakovania	±0,01 °
Maximálna axiálna sila	200 N
Hmotnosť výrobku	1.075 g
Spínacia doba	100 %
Menovitý prúd motora	0,31 A
Typ motora	Servomotor
Max. výstupné otáčky	200 1/min
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Menovitý výkon motora	9,2 W
Špičkový prúd	0,61 A
Max. moment vychýlenia, statický	15 Nm
Špičkový krútiaci moment	1,8 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti záťaže	0,0026 kgm ²
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS