


# Vákuový sací ventil ISV-1/4

číslo dielca: 33970

FESTO

pre udržanie vákua, ak sa v určitej skupine prísaviek jedna alebo viaceré neobsadia.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	G1/4
Vhodné pre odľukovací impulz	$\leq 8$ MPa 8 bar
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Požadovaný sací objem pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1,6 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	16 g
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiál pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiál filtra	Hliníková tvárna zliatina Nerezová drátenka
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál plaváku	POM