



# Člen ALEBO OS-1/2

číslo dielca: 3427

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	ALEBO-funkcia
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok	5.000 l/min
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	12 mm
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS