

# výkyvná príruha SSNG-50


číslo dielca: 34293

Výbehový typ

so sférickým ložiskom,  
pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskové puzdro LBG.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	430 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia: kĺbové ložisko	Oceľ PTFE
Materiálová informácia pre skrutku	Oceľ pozinkované