



Zásuvka MSSD-F

číslo dielca: 34431

★ Základný program

pre magnetické cievky a ventily, pripojenie podľa priemyselného štandardu.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	otočiteľné o 180°
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	17 g
Elektrická prípojka	3-pólový rohový zásuvka pravouhlé vyhotovenie MSF
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 2	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	16 A
Ochrana uzemnením	použiteľný
Káblový konektor so závitom	Pg9
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Nominálny prierez vodiča	≤ 1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 90 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Plast
Farba púzdra	čierny
Materiál tesnení	NBR