


Vodiaca jednotka FENG-63- -GF

číslo dielca: 34484

FESTO

s klzným vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Zdvih	10 ... 500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Posuvná sila	50 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	48 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	5.540 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	48 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	69 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,6 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná