


# Vodiaca jednotka FENG-80- -GF

číslo dielca: 34485

FESTO

s klzným vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Zdvih	10 ... 500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Posuvná sila	70 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	76 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	10.720 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	76 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	54 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	3,9 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Zušľachtená oceľ