


# Vodiaca jednotka FENG-50- -KF

číslo dielca: 34489

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
Zdvih	10 ... 500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	1.260 N
Max. sila Fy statická	1.600 N
Max. sila Fz	1.260 N
Max. sila Fz statická	1.600 N
Maximálny moment Mx	65 Nm
Max. moment Mx statický	83 Nm
Maximálny moment My	70 Nm
Max. moment My statický	89 Nm
Maximálny moment Mz	70 Nm
Max. moment Mz statický	89 Nm
Posuvná sila	15 N
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	49 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	4.030 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	49 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm	60 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu	4,7 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná