


# Vodiaca jednotka FENG-32-200-KF

číslo dielca: 34496

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	200 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	750 N
Max. sila Fy statická	1.020 N
Max. sila Fz	750 N
Max. sila Fz statická	1.020 N
Maximálny moment Mx	28 Nm
Max. moment Mx statický	38 Nm
Maximálny moment My	34 Nm
Max. moment My statický	46 Nm
Maximálny moment Mz	34 Nm
Max. moment Mz statický	46 Nm
Posuvná sila	15 N
Hmotnosť výrobku	1.890 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná