

Vodiaca jednotka FENG-40-50-KF

číslo dielca: 34499

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Velkosť | 40 |
| Zdvih | 50 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guľičkové vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Max. sila Fy | 1.000 N |
| Max. sila Fy statická | 1.260 N |
| Max. sila Fz | 1.000 N |
| Max. sila Fz statická | 1.260 N |
| Maximálny moment Mx | 44 Nm |
| Max. moment Mx statický | 55 Nm |
| Maximálny moment My | 52 Nm |
| Max. moment My statický | 65 Nm |
| Maximálny moment Mz | 52 Nm |
| Max. moment Mz statický | 65 Nm |
| Posuvná sila | 15 N |
| Hmotnosť výrobku | 2.530 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál vodiaceho prvku | Zušľachtená oceľ |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál kulisy | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |