

# Vodiaca jednotka FENG-50-50-KF

číslo dielca: 34506

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



## údajový list

| charakteristický znak    | Hodnota                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Velkosť                  | 50                                   |
| Zdvih                    | 50 mm                                |
| montážna poloha          | ľubovoľný                            |
| vedenie                  | Guľičkové vedenie                    |
| Konštrukčné vyhotovenie  | Vedenie                              |
| LABS - konformita        | VDMA24364-B2-L                       |
| Teplota okolia           | -20 ... 80 °C                        |
| Max. sila Fy             | 1.260 N                              |
| Max. sila Fy statická    | 1.600 N                              |
| Max. sila Fz             | 1.260 N                              |
| Max. sila Fz statická    | 1.600 N                              |
| Maximálny moment Mx      | 65 Nm                                |
| Max. moment Mx statický  | 83 Nm                                |
| Maximálny moment My      | 70 Nm                                |
| Max. moment My statický  | 89 Nm                                |
| Maximálny moment Mz      | 70 Nm                                |
| Max. moment Mz statický  | 89 Nm                                |
| Posuvná sila             | 15 N                                 |
| Hmotnosť výrobku         | 4.275 g                              |
| Typ upevnenia            | s vnútorným závitom                  |
| Materiálový údaj         | zhoda s RoHS                         |
| Materiál vodiaceho prvku | Zušľachtená oceľ                     |
| Materiál telesa          | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál kulisy          | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |