

Vodiaca jednotka FENG-63-400-KF

číslo dielca: 34519

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
Zdvih	400 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	1.260 N
Max. sila Fy statická	1.600 N
Max. sila Fz	1.260 N
Max. sila Fz statická	1.600 N
Maximálny moment Mx	75 Nm
Max. moment Mx statický	95 Nm
Maximálny moment My	90 Nm
Max. moment My statický	115 Nm
Maximálny moment Mz	90 Nm
Max. moment Mz statický	115 Nm
Posuvná sila	15 N
Hmotnosť výrobku	7.370 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná