

Vodiaca jednotka FENG-100-500-KF

číslo dielca: 34536

FESTO

s guľičkovým vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	100
Zdvih	500 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guľičkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. sila Fy	2.300 N
Max. sila Fy statická	3.120 N
Max. sila Fz	2.300 N
Max. sila Fz statická	3.120 N
Maximálny moment Mx	198 Nm
Max. moment Mx statický	268 Nm
Maximálny moment My	197 Nm
Max. moment My statický	267 Nm
Maximálny moment Mz	197 Nm
Max. moment Mz statický	267 Nm
Posuvná sila	40 N
Hmotnosť výrobku	16.840 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kulisy	Zušľachtená oceľ