

výkyvná príruha SNGB-40


číslo dielca: 34541

Výbehový typ

pre valec DNG, DNGU, hodiaci sa ložiskový kozlík LN, LSN.

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | 40 |
| podľa normy | ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -40 ... 90 °C |
| Hmotnosť výrobku | 175 g |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia, upevnenie | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia, čap | Oceľ pozinkované |
| Materiálová informácia pre ložisko | Plast |
| Materiálová informácia pre skrutku | Oceľ pozinkované |
| Materiálová informácia pre poistku | Pružinová oceľ, pozinkovaná |