


# Zásuvka MSSD-C

číslo dielca: 34583

FESTO

pre magnetické cievky a ventily, štandardné pripojenie podľa DIN EN 175 301, typ A.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	otočné o 90°
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	22 g
Elektrická prípojka	3-pólový rohový zásuvka Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803 pravouhlé vyhotovenie MSC pravouhlé vyhotovenie MSN1
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 2	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 300 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	16 A
Ochrana uzemnením	použiteľný
Káblový konektor so závitom	Pg9
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Nominálny prierez vodiča	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-25 ... 90 °C
Teplota skladovania	-40 ... 90 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Plast
Farba púzdra	čierny
Materiál tesnení	NBR