



Ventil s časovým oneskorením VZOA-3-1/4

FESTO

číslo dielca: 3464

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Nastavitelný čas oneskorenia	0 ... 30 s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	G1/8 G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS