


Medzidoska MUHX2-ZP-D-3-24G

číslo dielca: 34935

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	14,5 mm
Sieťový modul	72 mm
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 40 °C
Teplota média	-5 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR