


Vodiaca jednotka FEN-8/10- -GF

číslo dielca: 35196

FESTO

s klzným vedením, slúži ako poistenie proti pootočeniu, ponúka vysokú presnosť vo vedení.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--------------------------------------|
| Velkosť | 8/10 |
| Zdvih | 1 ... 100 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Klzné vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Posuvná sila | 15 N |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 8 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm | 332 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 8 g |
| Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvíhu 0 mm | 30 mm |
| Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 4,9 mm |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál vodiaceho prvku | vysokolegovaná oceľ |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál kulisy | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |