



# blok dvojrúčného riadenia ZSB-1/8

číslo dielca: 3527

FESTO

bezpečnostný blok pre dvojrúčné ovládanie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Typ ovládania	pneumatický
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Štandardný menovitý prietok	50 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o strojoch
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	490 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom Voliteľný:
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Pneumatická prípojka 4	G1/8
Pneumatická prípojka 5	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný