


Škrtiaci ventil odfukovaného vzduchu GRE-3/8

číslo dielca: 35310

FESTO

s integrovaným tlmičom hluku zo sintrovaného kovu pre škrtenie odfukovaného vzduchu na ventiloch určitého konštrukčného vyhotovenia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	2.000 l/min
Menovitý prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 70 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	15 Nm
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz