


Škrtiaci ventil odfukovaného vzduchu GRE-3/8-NPT

číslo dielca: 35311

FESTO

s integrovaným tlmičom hluku zo sintrovaného kovu pre škrtenie odfukovaného vzduchu na ventiloch určitého konštrukčného vyhotovenia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	NPT3/8-18
Nastaviteľný prvok	Skrutka s drážkou (v hlave)
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 70 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS