


Elektromagnetická cievka

VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

číslo dielca: 3536527

FESTO

pre tubus kotvy F10, metrická káblková prechodka, 24 V DC a AC, zapúzdrenie, zvýšená bezpečnosť.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	24 V AC: 50/60 Hz, výkon 12 VA 24 V DC: 12 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
ATEX- kategória plyn	II 2G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex e mb II T4
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tD A21 IP65 T130°C
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Ex-Teplota okolia	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Oddelenie vydávajúce certifikát	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	PA Oceľ