

# Vákuová prísavka VASB-100-1/4-NBR

číslo dielca: 35416

FESTO

s tesniacim krúžkom OL.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	100 mm
Efektívny priemer sania	85 mm
Poloha prípojky	hore
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec 1,5-násobný
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	397 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	397 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vákua	G1/4
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR