

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-70-K5-7-U2D

číslo dielca: 3546876

FESTO

pre tubus kotvy F10, káblová prechodka NPT, 48 V AC a DC, ohňovzdorné opláštenie.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 48 V DC: 7 W |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US) |
| Ex-Teplota okolia | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Hmotnosť výrobku | 1.700 g |
| Elektrická prípojka | Svorkovnica, závit prívodu kábla NPT1/2 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál elektromagnetickej cievky | Hliníková tvárna zliatina Šedá liatina |