

# Vákuová sacia dýza VAD-ME-1/8

číslo dielca: 35554



Classic - nepoužívať pre nové projekty

s integrovaným elektromagnetickým ventilom.

Odporúča sa nemazaný stlačený vzduch.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,95 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	vysoké vákuum
integrovaná funkcia	Elektrický zapínací ventil
Konštrukčné vyhotovenie	Tvar T
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
Max. vákuum	85 %
Spínacia doba	100 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	0 ... 40 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	123 g
Elektrická prípojka	Zástrčka
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Prípojka vákua	G1/8
Materiál telesa	Hliník