



bezdotykový spínač SMT0-6-PS-S-LED-24

číslo dielca: 35573

FESTO

so svetelnou diódou a integrovaným ochranným zapojením bez upevňovacej sadou

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	system blokovej výstavby
Osvedčenie	C-Tick
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
princíp merania	magneticky indukčný
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	≤ 1 ms
Doba vypnutia	≤ 1 ms
Max. výstupný prúd	200 mA
Max. spínací výkon DC	6 W
Pokles napätia	< 3 V
Zvyškový prúd	≤ 0,01 mA
Odolnosť voči skratu	taktovací
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	Zástrčka M12x1 3-pólový
Prípojka výstupného smeru	priečny
Max. uťahovací moment, zástrčka	0,5 Nm
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Hmotnosť výrobku	36 g
Materiálová informácia pre skriňu	PA-GF PUR Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Spôsob ochrany	IP67