



Zapínací ventil HE-1/4-DB-MINI

číslo dielca: 3563687

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	DB
Velkosť	Mini
Sieťový modul	44 mm
Konštrukčné vyhotovenie	spúšťač ventil
Typ ovládania	manuálny
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	neškrtitelný
Zabezpečenie ovládania	Visiaci zámok (opcia)
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Druh riadenia	priamo
Funkcia ventilu	3/2 bistabilný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
C-hodnota	6,3 l/sbar
b-hodnota	0,8
Štandardný menovitý prietok	2.300 l/min
Štandardný nominálny prietok 2-3	700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	66 g
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Materiál posúvača	POM
Materiál tesnení	FPM
Materiál telesa	PA - zosilnený