

Záslepka B-3/4

číslo dielca: 3572

★ Základný program

pod3/4a DIN 908, s tesniacim krúžkom.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	1
Vyhovuje predpisu	DIN 908
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý uťahovací moment	35 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	76 g
Typ upevnenia	Vnútorňý šesťhran SW12
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál záslepky	Oceľ, pozinkovaná
Materiál O-krúžku	PA TPE-U(PUR)