


Prípojka s nástrčnou vsuvkou tvaru L LCNH-3/8-PK-6

číslo dielca: 35990

FESTO

otočné, s predĺženou puzdrovou časťou, pre hadicu z umelej hmoty
PAN, PUN, PP, PU, PR,
s tesniacim krúžkom



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 4,9 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Hliník Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |