

Hadicové hrdlo N-1/2-P-13

číslo dielca: 3611

FESTO

s tesniacim krúžkom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť výrobku	15 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/2
Pneumatická prípojka 2	pre vnútorný priemer hadice 13 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný