

kalíšková prísavka VAS-75-1/4-PUR

číslo dielca: 36140

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	75 mm
Efektívny priemer sania	60 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Pripojenie vaku hore okružla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	197 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vaku	G1/4
Tvrdosť podľa Shore	62
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)