

Vákuová prísavka VAS-40-1/4-NBR

číslo dielca: 36143

FESTO

s tesniacim krúžkom OL.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4 mm
Priemer nasávania	40 mm
Efektívny priemer sania	32 mm
Poloha prípojky	hore
Tvar prísavky	kruhová, plochá
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-0,07 MPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	56 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	56 N
Upevňovací závit	G1/4
Upevnenie nasávania	G 1/4
Prípojka vákua	G1/4
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	70 +/- 5
Materiál závitového čapu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR