

Hadicové hrdlo N-3/8-P-13-MS

číslo dielca: 36161

FESTO

mosadzné vyhotovenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Menovitá hodnota | 11 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | priamy tvar |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 16 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 15 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 243 g |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vnútorný priemer hadice 13 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz |