



# robust.snímač.ventil PV-3-1/8

číslo dielca: 3648  
Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	manuálny
Štandardný menovitý prietok	80 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	2 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	reverzibilný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	520 g
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok