



Mechový valec EB-215-155

číslo dielca: 36492

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | 215 |
| Požadovaný montážny priemer | 230 mm |
| Zdvih | 155 mm |
| Maximálna výška pri vysunutí | 230 mm |
| Max. sklápací uhol | 30 deg |
| Max. zapustenie | 20 mm |
| Minimálna montážna výška | 75 mm |
| činnosť | jednočinný |
| Pracovný tlak | 0 ... 8 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-::4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Nie je možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -40 ... 70 °C |
| sila na návrat (spätný pohyb) | 200 N |
| Hmotnosť výrobku | 2.300 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G3/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál mechu | NR/BR |
| Materiál telesa | Oceľ pozinkované |