


Spätný ventil H-M5

číslo dielca: 3671

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného uzáveru
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok	115 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0,4 ... 8 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR