

# Pripojovacie vedenie NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

číslo dielca: 3673475

FESTO

Pneum./elektr. vhodné pre lineárny pohon DFPI-...-E-...P, dĺžka 0,6 m.



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota  |
|---|--|
| Dĺžka ochranej hadice                       | 0,6 m  |
| montážna poloha                             | ľubovoľný  |
| na vonkajšie použitie                       | C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom |
| Rozsah pracovného napätia DC                | 0 ... 30 V   |
| LABS - konformita                           | VDMA24364 - zóna III                                       |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                   | 5 - 100 %<br>Kondenzujúci                                  |
| Spôsob ochrany                              | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                            |
| Teplota okolia                              | -20 ... 60 °C  |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 60 °C   |
| Elektrický prípoj 1                         | Priama zástrčka, 3-pin                                     |
| Elektrický prípoj 2                         | voľný koniec, 3-pin  |
| Pracovné médium                             | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu   | Možná prevádzka s mazaním                                  |
| Pneumatická prípojka                        | pre vonkajší priemer hadice 8 mm                           |
| Min. polomer ohybu kábla                    | 100 mm   |
| Káblové usporiadanie                        | 3x0,75   |
| Hmotnosť výrobku                            | 280 g  |
| Materiálový údaj                            | zhoda s RoHS   |
| Materiál ochranej hadice                    | PA   |
| Materiál koncovky ochranej hadice           | PA   |
| Materiál izolácie kábla                     | PVC  |
| Materiál tesnení                            | TPE  |