



PE - menič PE-1000

číslo dielca: 3719

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-1
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
meraná veličina	relatívny tlak
metóda merania	Pneumaticko-elektrický tlakový prevodník
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 1 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Spínací výstup	Typ kontaktu
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysteréziou
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Bod zopnutia	0,05 bar
Miesto vypnutia	0,05 bar
Max. spínacie výstupné napätie AC	250 V
Max. spínacie výstupné napätie DC	250 V
Kategória použitia pre indukčnú záťaž	AC-14 DC-13
Kategória použitia pre ohmické zaťaženie	AC-12 DC-12
Elektrická prípojka	4-žilový kábel
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	otvorený koniec
Dĺžka kábla	1 m
Materiál izolácie kábla	PVC
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	M5
Hmotnosť výrobku	230 g
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok Hliník, eloxovaný
možnosti nastavenia	pevne nastav.
Spôsob ochrany	IP62
Izolačné napätie	2 kV
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň znečistenia	3