

Plochý portál EXCM-40-

číslo dielca: 3741955

FESTO

S guľičkovým obežným vedením



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Zdvih v smere X	200 ... 2.000 mm
Zdvih v smere Y	200 ... 1.000 mm
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	Plochý portál
Typ motora	Krokový motor
Pracovný tlak	≤ 8 bar
Max. prípustné zrýchlenie, len mechanika	20 m/s ²
Max. zrýchlenie, vodorovne	5 m/s ²
Max. prípustná rýchlosť, len mechanika	2 m/s
Max. rýchlosť, vodorovne	1 m/s
Presnosť opakovania	$\pm 0,1$ mm
Spínacia doba	100 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o strojoch
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre strojové zariadenia
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 % nekondenzujúci
Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	10 ... 50 °C
Menovité zaťaženie pri maximálnej dynamike	4 kg
Typ upevnenia	s upevňovacou sadou s nastavovacou sadou s kameňmi do drážky
Materiálový údaj	zhoda s RoHS