


# Teleso spojky EAMK-A-E17-30

číslo dielca: 3780304

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	62 mm
Priemer držiaka 2	62 mm
Menovitá dĺžka	49,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	10 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	1.010 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS