


Ukazovateľ polohy SASF-S2-B-F-A34

číslo dielca: 4046082

FESTO

pre montáž na hriadeľ pohonu normalizovaného podľa VDI / VDE3845
(rozloženie dier 80mm).



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 90 deg
Rozmery Š x D x V	Ø 65 x 40
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	55 g
Typ upevnenia	Podľa VDI/VDE 3845
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál podložky	PA
Materiál telesa	PA PP vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ