

Závitová rýchlospojka CK-1/2-PK-13

číslo dielca: 4098

FESTO

Vonkajší závit s tesniacim krúžkom, kovové vyhotovenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11,7 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovlný
Typ	priamy tvar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním Water: G thread only possible with OL sealing ring
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	14 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/2
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 13mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesniaceho krúžku	PA - zosilnený TPE-U(PU)