

plastová hadica PL-13-BL

číslo dielca: 4103

FESTO

pre spojky typu CK a N.

Max.tlak je pri max. teplote prípustný.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	17,6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	100 mm
Vnútorňý priemer	13 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	0 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-10 ... 35 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,135 kg/m
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	A 85 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	PVC-P