


Indikácia tlaku

OH-22-RT

číslo dielca: 4131

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	1,4 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 45 °C
Teplota okolia	-10 ... 45 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Typ upevnenia	Montáž do ovládacieho panelu v priemere 22,5
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS