



Blok A

ZK-PK-3-6/3

číslo dielca: 4204

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia AND
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Štandardný menovitý prietok	100 l/min
Pracovný tlak	1,6 ... 8 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	POM
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	2,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	85 g
Pneumatická prípojka 3	PK-3
Materiál tesnení	NBR